

Gasket Replacement Kit for HOFFMAN Enclosures, .38x1.00 inch, Negro, Silicón

NÚMERO DE CATÁLOGO

GSKTKITS375



Los kits de juntas resultan ideales para reemplazar sellos de espuma preinstalados dañados o desgastados o sellos en tira para gabinetes. Disponibles en EPDM o material de silicona, estos kits de juntas permiten sustituir la junta actual así como proporcionar una solución para actualizar la junta del gabinete para aplicaciones exigentes. Los kits que se ofrecen con juntas de diferentes tamaños pueden usarse en gabinetes de montaje en pared o independientes/montaje en piso.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente cUL reconocido por CSA C22.2 N.º 94; Archivo N.º E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No 94; File No. E61997

Apropiado para la instalación de campo para el sello de la puerta, cubierta y placas de montaje en modelos de gabinete HOFFMAN con clasificación Tipos 4, 4X y 12.

CARACTERÍSTICAS

Se coloca dentro de la puerta del gabinete y proporciona una barrera de sellado entre la carcasa y la puerta del gabinete.

Los kits de juntas EPDM resultan ideales para reemplazar juntas para gabinetes dañadas o desgastadas.

La junta de silicona forma un sello seguro que protege contra la entrada de agua y polvo en temperaturas extremas.

Las juntas de silicona pueden usarse para actualizar la junta de corriente para aplicaciones duras o para sustituir la junta de silicona actual.

La junta de tira está lista para instalación de campo con sellador e instrucciones incluidos.

Juntas disponibles en .63 pulg. (16 mm) para gabinetes de montaje en pared

Juntas disponibles en 1.00 pulg. (25 mm) para gabinetes independientes y de montaje en piso

Cada kit incluye un rollo de 20 pies (6 m) de juntas de tira.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 29154

Longitud: 6.1m

Anchura: 25mm

Material: Silicona

Acabado: Suave mate

Color: Negro

Espesor: 10mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.