

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, Worldwide Design



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICACIONES


Versión de diseño: En todo el mundo (materiales disponibles a nivel mundial)

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Color
EL12PPPNB100	12 mm	#4	10M	25 mm	13 mm	Rojo
EL16PPPNB100	16 mm	#5	15M	30 mm	13 mm	Negro
EL28PPPNB50	28 mm	#9	30M	50 mm	16 mm	Negro
EL20PPPNB100	20 mm	#6	20M	35 mm	16 mm	Amarillo

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Color
EL32PPPNB50	32 mm	#10		60 mm	16 mm	Amarillo
EL25PPPNB100	25 mm	#8	25M	45 mm	16 mm	Rojo
EL22PPPNB100	22 mm	#7		40 mm	16 mm	Azul
EL40PPPNB25	40 mm			70 mm	16 mm	Verde
EL36PPPNB25	36 mm	#11	35 MILLONES	65 mm	16 mm	Azul

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.