

# Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

## Servicios públicos de energía

### CARACTERÍSTICAS

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Altura  | Ancho  | Color      | Color Code | Locking Type    |
|--------------------|-------------|---------|--------|------------|------------|-----------------|
| 21630-686          | 24 U        | 1200 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-687          | 24 U        | 1200 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-688          | 29 U        | 1400 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-689          | 29 U        | 1400 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-690          | 33 U        | 1600 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-691          | 33 U        | 1600 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura  | Ancho  | Color      | Color Code | Locking Type    |
|--------------------|-------------|---------|--------|------------|------------|-----------------|
| 21630-692          | 38 U        | 1800 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-693          | 38 U        | 1800 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-694          | 42 U        | 2000 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-695          | 42 U        | 2000 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-696          | 47 U        | 2200 mm | 600 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |
| 21630-697          | 47 U        | 2200 mm | 800 mm | Black Grey | RAL 7021   | 3-Point Locking |

Table 2/2

| Número de catálogo | Product Type | Protection Rating | Tipo              |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 21630-686          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-687          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-688          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-689          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-690          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-691          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-692          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-693          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-694          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-695          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |
| 21630-696          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |

| Número de catálogo | Product Type | Protection Rating | Tipo              |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 21630-697          | Cabinet Door | IP20              | Glass Double Door |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE