


Estante telescópico de 19" para Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg



Estante Varistar, Novastar y Eurorack 19", estacionario con capacidad de carga de 70 kg, perforado para facilitar el montaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Recortes perforados para el montaje de bridas de cable

Capacidad de carga estática 70 kg

Incluye diapositivas telescópicas

Bloqueo con bloqueo T-bar posible

St, 1,5 mm

Perforación de cabeza de martillo para montaje con bridas de cable

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Plataforma

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21130-352	Plataforma de equipo	600mm	382mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-353	Estantería telescópica	600mm	482mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-374	Estantería telescópica	600mm	565mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-354	Estantería telescópica	600mm	582mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-375	Estantería telescópica	600mm	677mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-355	Estantería telescópica	600mm	682mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-357	Estantería telescópica	553mm	500mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-358	Estante telescópico, profundidad reducida	553mm	500mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-372	Estantería telescópica	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21130-373	Estantería telescópica	400mm	477mm	1	Gris negro	RAL 7021
22130-352	Estantería telescópica	400mm	382mm	1	Gris claro	RAL 7035
22130-353	Estantería telescópica	400mm	482mm	1	Gris claro	RAL 7035
22130-354	Estantería telescópica	400mm	582mm	1	Gris claro	RAL 7035
22130-355	Estantería telescópica	400mm	682mm	1	Gris claro	RAL 7035
22130-372	Estantería telescópica	600mm	600mm	1	Gris claro	RAL 7035
22130-373	Estantería telescópica	600mm	477mm	1	Gris claro	RAL 7035
22130-374	Estantería telescópica	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Tipo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
22130-375	Estantería telescópica	600mm	677mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-108	Estantería telescópica	600mm	582mm	1	Gris negro	RAL 7021
27230-109	Estantería telescópica	600mm	682mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2			
Número de catálogo	Acabado	Compatible con	Envío rápido
21130-352	Polvo recubierto	Varistar CP	No
21130-353	Polvo recubierto	Varistar CP	No
21130-374	Polvo recubierto	Varistar CP	No
21130-354	Polvo recubierto		No
21130-375	Polvo recubierto	Varistar CP	No
21130-355	Polvo recubierto	Varistar CP	No
21130-357	Polvo recubierto		No
21130-358	Polvo recubierto		No
21130-372	Polvo recubierto	Varistar CP	No
21130-373	Polvo recubierto	Varistar CP	No
22130-352	Polvo recubierto		No
22130-353	Polvo recubierto		No
22130-354	Polvo recubierto		No
22130-355	Polvo recubierto		No

Número de catálogo	Acabado	Compatible con	Envío rápido
22130-372	Polvo recubierto		No
22130-373	Polvo recubierto		No
22130-374	Polvo recubierto		No
22130-375	Polvo recubierto		No
27230-108	Polvo recubierto		No
27230-109	Polvo recubierto		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Soporte de montaje para el montaje de la diapositiva telescópica en el marco por favor ordene por separado.

Por favor, ordene T-bar lock por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE