

# PSU 19" AC/DC para CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 312 W

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**13100-147**



Fuente de alimentación enchufable de 19", para aplicaciones CompactPCI. La fuente de alimentación tiene una entrada de CA de amplio rango, un Poidal de 12V DC y una salida de espera de +5 V DC.

## CARACTERÍSTICAS

PSU enchufable de 19" para aplicaciones serie CompactPCI

Corrección activa del factor de potencia y función activa de reparto de corriente

Redundancia N+1, hot swap

Señalización de salida: PS presente, fallo de energía, PS\_ON y ENABILE

Interfaz I2C

Alta eficiencia, > 90% a 220 VAC

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Suministro de energía

Tipo: 19" Modo comutado

Compatible con: Sistemas CompactPCI

Tensión de entrada de CA: 90 – 264V

Potencia: 312W

Número de tensiones de salida: 2

Tensión 1: 12V

Corriente 1: 25A

Tensión 2: 5V

Corriente 2: 2.5A

Altura del rack: 3U

Gross Weight: 0.948kg

Cantidad del paquete: 1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**