


Mango de insertor/extractor tipo IEL, palanca negra, botón gris, parte inferior; 10 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

20817-682



El mango del insertor/extractor, tipo IEL de acuerdo con IEEE 1101.10. 0,1" offset Dos de estos mangos pueden superar una fuerza de palanca de 700N (por par).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)

De acuerdo con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102

Se puede montar un microinterruptor

0,1" Offset se utiliza para PSU con SMD Plus

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Cantidad del paquete: 10

Tipo de mango: IEL; Parte inferior delantera

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

De conformidad con: EN 45545-2

Fondo (D): 60.45mm

Altura (H): 25.5mm

Material: Policarbonato; Aleación de zinc

Tipo de producto: Maneja

Tipo: Insertor/extractor, 0,1" offset

Anchura (W): 19.8mm


Compatible con: Paneles frontales

Gross Weight: 0.253kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene las pegs de codificación y el microswitch por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE