

Cubierta superior automática de la contención del pasillo, 1200W 600D, RAL 7021

NÚMERO DE CATÁLOGO

21130-592



Cubierta superior que se puede abrir automáticamente en caso de un evento en el sitio.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las cubiertas superiores de contención automáticas se abren automáticamente en caso de incendio para que los sistemas de aspersión de la instalación puedan apagar el fuego. En funcionamiento normal, las tapas superiores se mantienen cerradas por electroimanes y abiertas cuando se abre el contacto flotante del sistema de detección de incendios

Adecuado para un ancho de pasillo de 1200 mm

Cubierta superior con vidrio de seguridad, 7 mm

Con el perfil universal de la cubierta superior, la altura del pasillo se puede aumentar en 84 mm; por favor ordene por separado

La cubierta superior se puede quitar desde el interior. Cuando se abre, la cubierta superior proporciona acceso a sistemas de iluminación y aspersión por encima del sistema de contención para trabajos de mantenimiento

Pida por favor la unidad de control, que se puede utilizar para controlar hasta 12 cubiertas superiores automáticas, por separado

Se requiere una unidad de alimentación de 24 VDC para operar el sistema. Por favor ordene por separado

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Anchura: 600mm

Fondo: 1200mm

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero; Vidrio

Tipo de producto: Tapa

Tipo: Pasillo Top Cover, Automático

Compatible con: Contención de pasillo

Net Weight: 31.25kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pida por favor la unidad de control, que se puede utilizar para controlar hasta 12 cubiertas superiores automáticas, por separado.

Se requiere una unidad de alimentación de 24 VDC para operar el sistema. Por favor ordene por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE