


# Placa lateral de unidad enchufable tipo marco para perfil de esquina, 3 U, PCB de 227 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**34813-103**



Los paneles laterales se pueden insertar en la ranura del perfil de la esquina.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El panel lateral de la unidad plug-in está construido con dos componentes

La placa se inserta entre dos perfiles de esquina

Ranura lateral integrada en el perfil de esquina para aceptar un PCB

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Fondo (D): 227mm

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Pasivado

Longitud (L): 220mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Tapa

Compatible con: Casetes


Net Weight: 0.11kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene perfiles de esquina para construir un panel lateral por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE