


# EuropacPRO EMC Kit de blindaje, placa de cubierta a riel horizontal



La junta de acero inoxidable está sujeta a una ranura de riel horizontal y permite el contacto con la placa de cubierta.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

La junta de acero inoxidable se sujeta en riel horizontal y forma la placa de cubierta de contacto

Se adapta a todos los rieles horizontales

## ESPECIFICACIONES

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO       |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de blindaje  |
| <b>Material:</b>             | Acero inoxidable |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas        |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 24560-241          | 42HP           | 10                   | RoHS            | No           |
| 24560-243          | 63HP           | 10                   | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 24560-245          | 84HP           | 10                   | RoHS            | No           |
| 24560-247          | 36HP           | 10                   |                 | No           |
| 24560-246          | 84HP           | 100                  | RoHS            | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando se utiliza un capó trasero, la junta EMC de acero inoxidable garantiza la conexión conductiva entre el riel horizontal y el capó trasero.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**