


Labrack 19" Open Rack verticales



verticales de 19" para rack abierto o desnudo con capacidad de carga de hasta 200 kg. Estos 19" verticales se pueden montar en una base móvil o estacionaria.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Móvil o estacionario

Varios estantes

Accesorios para canalización de cables

Capacidad de carga fija 200 kg o 150 kg (ver tabla de especificaciones) en un centro de gravedad definido en el centro del bastidor del laboratorio

Recomendado máx. Profundidad de chasis 400 mm

ESPECIFICACIONES

Anchura: 600mm

Tipo de producto: Rack

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material del bastidor	Cantidad del paquete	De conformidad con	Acabado
20118-742	39U	1831mm	Acero	1	IEC 60297-3-100	Polvo recubierto

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material del bastidor	Cantidad del paquete	Deconformidad con	Acabado
20118-741	24U	1164mm	Acero	1	IEC 60297-3-100	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Carga estática	Envío rápido
20118-742	Acero	150kg	No
20118-741	Acero	150kg	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE