


Placa Base Novastar, Piezas Multi, Abierto en la parte trasera



La placa de base es una placa de acero liso que cubre la base del gabinete. Restringe el flujo de aire en el gabinete desde la cavidad del piso y se puede abrir para conductos de cable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La base está abierta en la parte trasera para el conducto del cable; la abertura se puede cerrar con una cubierta lisa o perforada, placa de filtro o tira de cepillo

Apertura trasera, ancho 440 mm, profundidad 70 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Gabinete / base de bastidor
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
27230-188	553mm	500mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-189	553mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-190	553mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-191	553mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-192	553mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
27230-188	Placa base	No
27230-189	Placa base	No
27230-190	Placa base	No
27230-191	Placa base	No
27230-192	Placa base	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida la placa de cubierta o la tira del cepillo por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE