

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, acortada



Puerta acortada disponible para aplicaciones IP20, IP55.

CARACTERÍSTICAS

Altura de la placa de conexión 400 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo:	Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto:	Puerta de gabinete
Grado de protección:	IP20
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-336	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-338	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-340	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-337	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-339	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-341	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Envío rápido
21630-336	Polvo recubierto	No
21630-338	Polvo recubierto	No
21630-340	Polvo recubierto	No
21630-337	Polvo recubierto	No
21630-339	Polvo recubierto	No
21630-341	Polvo recubierto	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE