

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90°

Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización

Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)
SLK2C50	196732	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3C50	196731	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ángulo (a)	Certificaciones
SLK2C50	196732	90 ° Max	UL, cUL
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	90 ° Max	
SLK3C50	196731	90 ° Max	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los dispositivos de bloqueo deben ser usados solamente con los cables en carrete nVent CADDY Speed Link y accesorios del mismo diámetro específico. No usar con ningún otro tipo de cable.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

