


# 19" Panel frontal, ventilado

## Data Solutions

Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor a través de los agujeros.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Los paneles frontales ventilados (aluminio) permiten la disipación del calor

### ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Ancho del rack:</b>    | 95HP          |
| <b>Material:</b>          | Aluminio      |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30118-962          | 1U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30702-044          | 1U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Conductivo      |
| 30702-047          | 1U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |
| 30702-056          | 1U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30118-963          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30118-964          | 3U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-045          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Crudo           |
| 30702-046          | 3U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Crudo           |
| 30702-048          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |
| 30702-049          | 3U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |
| 30702-057          | 2U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-058          | 3U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |


| Table 2/2          |                 |                 |                     |            |                   |             |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| Número de catálogo | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Tipo              | Anchura (W) |
| 30118-962          |                 | RAL 7021        | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-044          |                 |                 | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-047          | Sí              |                 | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-056          |                 | RAL 7035        | No                  | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30118-963          |                 | RAL 7021        | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |

| Número de catálogo | Bordestratados | Código de color | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Tipo              | Anchura (W) |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| 30118-964          |                | RAL 7021        | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-045          |                |                 | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-046          |                |                 | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-048          | Sí             |                 | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-049          | Sí             |                 | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-057          |                | RAL 7035        | No                  | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-058          |                | RAL 7035        | No                  | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.