

Herramienta de decapado del aislamiento de conductores, 4 x 4



CARACTERÍSTICAS

Brinda un decapado preciso sin dañar el conductor

Se decapa rápidamente, incluso bajo climas fríos

La guarda de las cuchillas de corte asegura la seguridad

Los bujes se pueden intercambiar fácilmente con la llave hexagonal incluida

ESPECIFICACIONES


Longitud 1 (L1): 114 mm

Longitud 2 (L2): 127 mm

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Buje A	Buje B	Buje C	Buje D
SBRT36000906	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	#6 Sol, 11/64" Aislamiento	#6 Sol, 12/64" Aislamiento	#9 Sol, 10/64" Aislamiento
SBRT360001004	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	#6 Sol, 11/64" Aislamiento	#6 Sol, 12/64" Aislamiento	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento
SBRT360002132	Aluminum, Acero	#6 Sol, 6/64" Aislamiento	#4 Str, 6/64" Aislamiento	#9 Sol, 5/64" Aislamiento	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento
SBRT360001010	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento	#6 Sol, 11/64" Aislamiento	#6 Sol, 12/64" Aislamiento

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.