

# Bases de terminal aéreo, unión estampada, rosca con sistema imperial



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para usar con sistemas de techos con juntas alzadas

El conector de cable ajustable para el conductor se coloca de forma paralela o perpendicular a la unión


## ESPECIFICACIONES

| Table 1/2          |          |                      |           |            |             |         |
|--------------------|----------|----------------------|-----------|------------|-------------|---------|
| Número de catálogo | Material | Tamaño de rosca (TS) | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | A       |
| LPA34858           | Aluminio | 5/8" UNC             | 63mm      | 25.4 mm    | 38.1 mm     | 12.7 mm |
| LPC34858           | Cobre    | 5/8" UNC             | 63mm      | 25.4 mm    | 38.1 mm     | 12.7 mm |
| LPC34812           | Cobre    | 1/2" UNC             | 63mm      | 25.4 mm    | 38.1 mm     | 12.7 mm |
| LPC34838           | Cobre    | 3/8" UNC             | 63mm      | 25.4 mm    | 38.1 mm     | 12.7 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Peso por unidad | Certificaciones                            |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| LPA34858           | 0.16 kg         | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC34858           | 0.41 kg         |                                            |
| LPC34812           | 0.41 kg         |                                            |
| LPC34838           | 0.41 kg         |                                            |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE