


Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, acero inoxidable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El diseño único de caja estampada no se agrietará debido a una torsión excesiva

Provee un mayor contacto de área de superficie para permitir un desempeño mejorado del conector

Compatible con electrodos y varillas de puesta a tierra de cobre, recubiertas de cobre, galvanizadas, de acero inoxidable, corrugadas y de acero normal

ESPECIFICACIONES


Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	Tamaño de llave
--------------------	--------------------	---------------------	--	---	----------------------	-----------------

SP58	158185	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 Stranded - #2 Stranded, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded	1/2"
SP58B916		150 - 300 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 Stranded - #2 Stranded, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded	9/16"

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE