

Enlace de señal temporal de base de raíl, manija en T



CARACTERÍSTICAS

Peso liviano y durable

Se puede usar en los tipos de raíles más comunes

Los puntos de contacto endurecidos en las mordazas logran atravesar y morder el óxido y el sarro

El diseño único garantiza el contacto positivo y la firmeza de la sujeción

Cable soldado al terminal para mayor fiabilidad eléctrica

La manija en forma de T permite el ajuste manual rápido y fácil

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Color	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Grosor del patín del carril (RFT)
SBS3086S120 WT	Cadmium Bronze, Policloruro de vinilo	Naranja	3048mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max
SBS3086S60W T	Cadmium Bronze, Policloruro de vinilo	Naranja	1524mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max

Número de catálogo	Material	Color	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Grosor del patín del carril(RFT)
SBS3086R60WT	Cadmium Bronze, Policloruro de vinilo	Negro	1524mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max
SBS3086S240WT	Cadmium Bronze, Policloruro de vinilo	Naranja	6096mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max
SBS3086S48WT	Cadmium Bronze, Policloruro de vinilo	Naranja	1220mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño del conductor
SBS3086S120WT	3/16" Bondstrand
SBS3086S60WT	3/16" Bondstrand
SBS3086R60WT	3/16" Bondstrand
SBS3086S240WT	3/16" Bondstrand
SBS3086S48WT	3/16" Bondstrand

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE