


Ensamblaje a través del techo, terminal aéreo a conductor en línea



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Permite ocultar los conductores de protección contra rayos en cielorrasos o en paredes

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1


Número de catálogo	Material	Material de conexión, terminal aéreo	Material de conexión, conductor en línea	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de la varilla (L)	Peso por unidad
LPC626A58	Aluminum, Copper, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Aluminio	Cobre	5/8" UNC	304.8mm	0.48 kg
LPC62658	Copper, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Cobre	Cobre	5/8" UNC	304.8mm	0.48 kg

Número de catálogo	Material	Material de conexión, terminal aéreo	Material de conexión, conductor en línea	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de la varilla (L)	Peso por unidad
LPC62638	Copper, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Cobre	Cobre	3/8" UNC	304.8mm	0.48 kg
LPC62612	Copper, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Cobre	Cobre	1/2" UNC	304.8mm	0.48 kg
LPA62612	Aluminum, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Aluminio	Aluminio	1/2" UNC	304.8mm	0.48 kg
LPC626A12	Aluminum, Copper, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Aluminio	Cobre	1/2" UNC	304.8mm	0.48 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siempre consulte al fabricante del techo o al propietario acerca de los materiales intermitentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.