


Conector a través del techo/pared



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar con terminales aéreos o varillas roscadas

Sujeción del cable de tensión positiva de perno para conductores

Incluye arandela y tuerca para conexiones seguras

ESPECIFICACIONES

Table 1/1


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Anchura (W)	Peso por unidad	Fondo (D)
LPA61058	Aluminio	Desnudo	5/8" UNC	46.74 mm	0.07 kg	36.07mm
LPA61012	Aluminio	Desnudo	1/2" UNC	46.74 mm	0.07 kg	36.07mm
LPC61038	Bronce	Desnudo	3/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Anchura (W)	Peso por unidad	Fondo (D)
LPC610BI58	Aluminum, Bronze, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Desnudo	5/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC61012	Bronce	Desnudo	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610BI38	Aluminum, Bronze, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Desnudo	3/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC61058	Bronce	Desnudo	5/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610BI12	Aluminum, Bronze, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Desnudo	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610L12	Bronce	Estañado	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se incluye separador de acero inoxidable con piezas LPC610BI para aplicaciones bimetálicas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE