

Codo Clean Tray de 45 grados



Los codos de 45° de Clean Tray se usan para recorridos continuos con curvas de 45°. El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.

CARACTERÍSTICAS

Los codos de 45° de Clean Tray se usan para recorridos continuos con curvas de 45°.

El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Cepillado #3

Material: Acero inoxidable 304

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
CT22EFC45SS	15765	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT33EFC45SS	15766	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT33EIC45SS	15754	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT33EOC45SS	15761	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT44EFC45SS	15767	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44EIC45SS	15755	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44EOC45SS	15762	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44PEFC45SS	16563	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT46EFC45SS	15768	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT46EIC45SS	15756	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT46EOC45SS	15763	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT66EFC45SS	15771	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CT66EOC45SS	15764	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CTS33EFC45SS	16595	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CTS33PEFC45SS	16637	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CTS44EFC45SS	16596	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CTS44PEFC45SS	16638	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
CTS46EFC45SS	16597	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CTS46PEFC45SS	16641	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CTS66EFC45SS	16598	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CTS66PEFC45SS	16642	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CT22EIC45SS	15753	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT22EOC45SS	15758	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT22PEFC45SS	16561	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT33PEFC45SS	16562	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT46PEFC45SS	16564	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT66EIC45SS	15757	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CT66PEFC45SS	16565	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.