

Codo Clean Tray de 90 grados



Los codos de 90° de Clean Tray se usan para instalaciones en ángulo recto. El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.

CARACTERÍSTICAS

Los codos de 90° de Clean Tray se usan para instalaciones en ángulo recto.

El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Cepillado #3

Material: Acero inoxidable 304

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
CT22EFC90SS	15734	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT22EFCNT90SS	17765	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT22EIC90SS	15741	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT22EOC90SS	15746	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT22PEFC90SS	16554	Codo	51mm	51mm	1.27mm	No
CT33EFC90SS	15735	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT33EIC90SS	15742	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT33EOC90SS	15747	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT44EFC90SS	15736	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44EFCNT90SS	17767	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44EIC90SS	15743	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44EOC90SS	15748	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT44PEFC90SS	16556	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CT46EFC90SS	15737	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT46EIC90SS	15744	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT46EOC90SS	15751	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT66EFC90SS	15738	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
CT66EFCNT90SS	17771	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CT66EIC90SS	15745	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CT66EOC90SS	15752	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CTS33EFC90SS	16591	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CTS33PEFC90SS	16633	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CTS44EFC90SS	16592	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CTS44PEFC90SS	16634	Codo	102mm	102mm	1.27mm	No
CTS46EFC90SS	16593	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CTS46PEFC90SS	16635	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CTS66EFC90SS	16594	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CTS66PEFC90SS	16636	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No
CT33EFCNT90SS	17766	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT33PEFC90SS	16555	Codo	76mm	76mm	1.27mm	No
CT46EFCNT90SS	17768	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT46PEFC90SS	16557	Codo	102mm	152mm	1.27mm	No
CT66PEFC90SS	16558	Codo	152mm	152mm	1.27mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.