

Montaje superior Genesis para interiores

Los aires acondicionados de montaje superior Genesis para interiores están diseñados para instalarse sobre los gabinetes. Las cubiertas exteriores están hechas de acero con bajo contenido de carbono y pocos sujetadores visibles para sobrevivir a entornos de fábrica de uso pesado. Incluyen un filtro de malla de aluminio lavable y reutilizable que protege las bobinas para obtener el máximo desempeño de enfriamiento. Los aires acondicionados estándar de interiores incluyen el termostato electromecánico, el supresor de picos de corriente y el sistema gestión de condensación en los modelos MHB11.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Reconocimiento URr/cUR en determinados modelos; consulte las tablas de datos de desempeño.

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante R134a y R407c

Modelos para suministro de energía monofásico en VAC 115, 230 y 460

Rango de temperatura de servicio desde 50 °F/10 °C a 125 °F/52 °C

Termostato mecánico confiable situado detrás del filtro de la unidad

Compresor recíproco robusto

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

ESPECIFICACIONES

Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7042
Color:	Tráfico gris

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Control de acceso remoto
HB160846G040	21802	387mm	432mm	640mm	460V	No
MHB110246G400	17462	260mm	432mm	535mm	460V	No
HB160826G040	21128	387mm	432mm	640mm	230V	No
MHB110216G306	73880	260mm	432mm	535mm	115V	No
MHB110226G306	73890	260mm	432mm	535mm	230V	No
MHB110416G307	75620	260mm	432mm	535mm	115V	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.