


Tapas de pagoda ProLine G2



Las tapas de pagoda se pueden usar en la parte superior de un gabinete modular para un enfriamiento activo. El diseño presenta una ventilación tipo pagoda elevada a prueba de goteo con un respiradero de extracción axial integral de 115 V e incluye sellos de junta para mantener una clasificación de gabinete NEMA 12.

CARACTERÍSTICAS

Mantiene la clasificación de gabinete NEMA Tipo 12 cuando se instala.

Respiradero pagoda elevado protegido contra goteo

Ventilador axial integrado para enfriamiento activo

Las tapas de pagoda de 1200 mm y más de ancho tienen un respiradero con una abertura tipo pagoda elevada protegida contra goteo colocada sobre un lado que se puede orientar para ventilación derecha o izquierda.

Junta de poliuretano sin uniones entre la parte superior y el marco (componente certificado por UL) proporciona sello hermético al polvo y el agua contra la humedad y los contaminantes.

Incluye cuatro pernos hexagonales de M12 para la instalación.

Se pueden usar argollas de elevación (no incluidas) en lugar de pernos.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm
Color: Gris claro
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7035

Table 1/1			
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Envío rápido
P2TP104	32673	Acero suave	No
P2TP105	32674	Acero suave	No
P2TP106	32676	Acero suave	No
P2TP108	32677	Acero suave	No
P2TP124	32678	Acero suave	No
P2TP125	32682	Acero suave	No
P2TP126	32683	Acero suave	No
P2TP128	32684	Acero suave	No
P2TP164	32685	Acero suave	No
P2TP165	32686	Acero suave	No
P2TP166	32687	Acero suave	No
P2TP168	32688	Acero suave	No
P2TP185	32692	Acero suave	No
P2TP186	32693	Acero suave	No
P2TP188	32694	Acero suave	No
P2TP45	32695	Acero suave	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Envío rápido
P2TP46	32696	Acero suave	No
P2TP64	32697	Acero suave	No
P2TP65	32698	Acero suave	No
P2TP66	32703	Acero suave	No
P2TP68	32704	Acero suave	No
P2TP810	32705	Acero suave	No
P2TP84	32706	Acero suave	No
P2TP85	32707	Acero suave	No
P2TP86	32712	Acero suave	No
P2TP88	32713	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE