

Tapa inferior ventilada | Armarios autoportantes, CVB



Las placas inferiores ventiladas permiten que el aire entre libremente en el armario. Se pueden ajustar fácilmente para la entrada de cables.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Se pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV. ventilada un 33%.

Material: Chapa perforada de acero cincado de 1.5 mm.

Cantidad por embalaje: 3 piezas, 4 piezas paraa P>600 mm, con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Usar junto con zócalos ventilados PV.

Requisitos de montaje: Usar en combinación con zócalos ventilados PV

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.5mm
Acabado: Galvanizado
Material: Acero suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
CVB0604		23mm	600mm	400mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB0605		23mm	600mm	500mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB0606	CVB0606	23mm	600mm	600mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB0608	CVB0608	23mm	600mm	800mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB0804		23mm	800mm	400mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB0805		23mm	800mm	500mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB0806	CVB0806	23mm	800mm	600mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB0808	CVB0808	23mm	800mm	800mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB1004		23mm	1000mm	400mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB1005		23mm	1000mm	500mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB1006		23mm	1000mm	600mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB1008		23mm	1000mm	800mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente
CVB1206	CVB1206	23mm	1200mm	600mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
CVB1208	CVB1208	23mm	1200mm	800mm	Acero suave, Acero galvanizado	Libre-permanente

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE