

ELICP Internal Plastic nVent LENTON Form Saver Plug for A2 Couplers



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

O-ring provides hydraulic seal

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)	A
ELICP20	20 mm	#6	20M	57 mm	13 mm	10 mm
ELICP22	22 mm	#7		60 mm	13 mm	13 mm
ELICP25	25 mm	#8	25M	64 mm	13 mm	13 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)	A
ELICP28	28 mm	#9	30M	67 mm	13 mm	13 mm
ELICP32	32 mm	#10		70 mm	13 mm	13 mm
ELICP36	36 mm	#11	35 MILLONES	75 mm	13 mm	13 mm
ELICP43	43 mm	#14	45 MILLONES	83 mm	16 mm	13 mm
ELICP57	57 mm	#18	55 MILLONES	102 mm	25 mm	13 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Color
ELICP20	11 mm	Amarillo
ELICP22	11 mm	Azul
ELICP25	11 mm	Rojo
ELICP28	11 mm	Negro
ELICP32	11 mm	Amarillo
ELICP36	11 mm	Azul
ELICP43	11 mm	Rojo
ELICP57	11 mm	Azul

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

ELICP36 can also be used with P8/P9 position couplers for form saving applications (sizes 20, 22, 25 only).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.