


# Novastar Rear Panel Full Height

## Power Utilities



Steel Rear Panel for aluminum extruded enclosure is connected with 2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn).

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Incl. grounding

2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)

St, 1 mm

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Color | Código de color | Tipo de producto | Tipo |
|--------------------|--------|---------|-------|-----------------|------------------|------|
|--------------------|--------|---------|-------|-----------------|------------------|------|

|           |         |        |            |          |                        |               |
|-----------|---------|--------|------------|----------|------------------------|---------------|
| 25230-370 | 323 mm  | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-370 | 323 mm  | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-371 | 422 mm  | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-371 | 422 mm  | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-147 | 1345 mm | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-372 | 555 mm  | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-373 | 733 mm  | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-374 | 911 mm  | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-375 | 1133 mm | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-376 | 1534 mm | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-377 | 1711 mm | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-378 | 1933 mm | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 25230-379 | 2111 mm | 553 mm | Gris negro | RAL 7021 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-147 | 1345 mm | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-372 | 555 mm  | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-373 | 733 mm  | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-374 | 911 mm  | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-375 | 1133 mm | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-376 | 1534 mm | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |

|           |         |        |            |          |                        |               |
|-----------|---------|--------|------------|----------|------------------------|---------------|
| 26230-377 | 1711 mm | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-378 | 1933 mm | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |
| 26230-379 | 2111 mm | 553 mm | Gris claro | RAL 7035 | Gabinete/panel de rack | Panel trasero |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Optional locking with key (2233x).

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**