


Unidad de control de velocidad de ventilador (Kit)

NÚMERO DE CATÁLOGO

20118-900



Adecuado para todos los ventiladores de CA y unidades de ventilador (hasta 300 W) con conector IEC 60320 C13 y C14 (plug & play).

Por favor ordene el cable de entrada actual / cable de red por separado

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sensor externo se puede configurar en el punto de medición deseado

Salida de colector abierto (parametrizable) - Salida de alarma (activa/pasiva) - Ventiladores DC (salida PWM) - Pantalla remota (a través de pantalla digital opcional con panel frontal)

Montajes en el carril de apoyo proporcionado

Apto para todos los ventiladores y unidades de ventiladores de CA, EC y EC (hasta 300 W) con IEC 60320, conectores IEC C14 y C13

Ajuste sencillo de la temperatura del interruptor (con perilla y pantalla digital)

El cable de entrada actual / el cable de la cadena se puede elegir según el requisito del proyecto: SCHUKO-UTE / IEC / BS

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Módulo de control de ventilador

Compatible con: Varistar CP

Material: De plástico

Net Weight: 0.588kg

Cantidad del paquete: 1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE