


Tipo de marco HF Unidad enchufable Panel trasero, recorte para un conector, 3 U, 10 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

30809-642



Panel trasero para unidad enchufable tipo marco HF, con corte para un conector permite al usuario montar un conector. De acuerdo con EN 60603-2.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel trasero para unidad enchufable tipo marco HF, con corte para un conector

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 10HP

Cantidad del paquete: 1

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel lateral

Tipo: Panel trasero

Compatible con: Frame Type Plug-in Unit

Gross Weight: 0.016kg


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

El panel trasero para unidades enchufables HF se puede modificar con el configurador del panel frontal.

Los recortes del panel trasero se adaptan a los siguientes tipos de conectores EN 60603 (DIN 41612): 7 HPB, C, D, R10 - 28 HPB, C, D, R, F, H, MF, MH Los paneles traseros con recortes para conectores reducen la eficacia del sellado EMC.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE