



Conector Tipo H, EN 60603, DIN 41612, Hembra, 15 Contactos, FASTON 6,3 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

69001-733



Conector DIN macho / hembra forma H. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Clase de requisitos 2 según EN 60603 (DIN 41642)

Codificación separada

Codificación en el conector

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo: Conectores femeninos

Cantidad del paquete: 1

Número de contactos: 15

Material de contacto: Plateado

Paso del conector: 5.08mm

Distancia de fuga mínima, contacto a contacto: 8mm

Separación mínima en aire, contacto a contacto: 4.5mm

Corriente máxima a 20 °C: 6A

Resistencia de contacto máxima: 8mΩ

Fuerza máxima de inserción y extracción: 90N

Tensión de prueba (Ueff), de contacto a contacto: 1.55kV

Tensión de prueba (Ueff), de contacto a tierra: 2.5kV

Asignación de filas: Z; D

Acabado: Plateado

Tipo de producto: Conector

Compatible con: Paneles frontales

Tipo de conexión: Faston, 6,3 mm

Net Weight: 0.04kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE