


Adaptador EuropacPRO para fijación trasera, estándar DL3



Adaptador para la fijación trasera de un subrack de acuerdo con el estándar DL3 en un gabinete. Garantiza resistencia a golpes y vibraciones de hasta 25 g.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Garantiza una resistencia a la vibración de hasta 25g según IEC 61587 DL3

Adaptadores para otros modelos de gabinete disponibles bajo petición

Se monta en la parte trasera de subrack robusto y a los verticales del gabinete Varistar

ESPECIFICACIONES

- Tipo de producto:** Adaptador
Familia de productos: EuropacPRO
Compatible con: Subpistas

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Acabado | Material | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 24568-198 | 3U | 2 | Aluminio-Zinc plateado, Anodizado | Acero, Aluminio | No |

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Acabado | Material | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 24568-498 | 6U | 4 | Aluminio-Zinc plateado, Anodizado | Acero, Aluminio | No |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El adaptador no se puede utilizar junto con el perfil de esquina.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE