


Cierre de liberación rápida



1/4 cerradura rotativa con parada definida.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

1/4 cerradura rotativa con parada definida

Identificación de la posición de bloqueo debido a la posición de ranura

Vibración y prueba de sacudidas

Cantidad 100 piezas

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Paneles frontales
Tipo de producto:	Kit de hardware
Acabado:	Niquelado
Material:	Acero; Aleación de zinc; Termoplástico

Table 1/2

Número de catálogo	Color	Cantidad del paquete	Código de color	Fondo	Altura	Anchura
21101-848	Jet Black	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm

Número de catálogo	Color	Cantidad del paquete	Código de color	Fondo	Altura	Anchura
21101-847	Pebble Grey	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm
21101-850	Jet Black	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm
21101-849	Pebble Grey	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de fijación	Envío rápido
21101-848	Cabeza ranurada	No
21101-847	Cabeza ranurada	No
21101-850	Moleteado, Cabeza ranurada	No
21101-849	Moleteado, Cabeza ranurada	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Quick?release sujetadores: Montaje sin insertos roscados.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE