


# Mango estático Alu-Profile en forma trapezoide



El mango estático de perfil de aluminio, forma trapezoidal se puede montar en un panel frontal para la extracción de la PCB.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mango de perfil de aluminio

## ESPECIFICACIONES


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio          |
| <b>Acabado:</b>          | Anodizado         |
| <b>Compatible con:</b>   | Paneles frontales |
| <b>Tipo de producto:</b> | Maneja            |
| <b>Tipo:</b>             | Estático          |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango      | Color | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------|
| 20809-281          | 3HP            | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 13.8mm      | No           |
| 20809-284          | 6HP            | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 29mm        | No           |
| 20809-286          | 8HP            | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 39.2mm      | No           |
| 20809-289          | 12HP           | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 59.6mm      | No           |
| 20809-291          | 21HP           | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 105.2mm     | No           |
| 20809-292          | 28HP           | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 140.8mm     | No           |
| 20809-293          | 42HP           | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 212mm       | No           |
| 30809-428          |                | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 1000mm      | No           |
| 20809-282          | 4HP            | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 18.9mm      | No           |
| 20809-283          | 5HP            | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 24mm        | No           |
| 20809-285          | 7HP            | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 34.1mm      | No           |
| 20809-287          | 9HP            | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 44.3mm      | No           |
| 20809-288          | 10HP           | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 49.4mm      | No           |
| 20809-290          | 14HP           | 1                    | Perfil de aluminio | Plata | 69.7mm      | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**