

# Miembro de profundidad sísmica Varistar CP, 3 filas, Aluzinc



Miembro de profundidad horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar CP para la gestión de cables, mayor rigidez del cuadro y puntos de fijación adicionales.

## CARACTERÍSTICAS

Enrutamiento de cables facilitado mediante bridas de cable y ojos de cable, necesarios para estantes empotrados

St, 2 mm, acabado AlZn

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Aluminio-Zinc plateado

**Tipo de producto:** Corchete

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Fondo  | Cantidad del paquete | De conformidad con       | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|--------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 24630-110          | 600mm  | 1                    | IEC 61587-1, IEC 61587-2 | Varistar CP    | No           |
| 24630-115          | 1200mm | 1                    | IEC 61587-1, IEC 61587-2 | Varistar CP    | No           |
| 24630-114          | 1100mm | 1                    | IEC 61587-1, IEC 61587-2 | Varistar CP    | No           |
| 24630-113          | 1000mm | 1                    | IEC 61587-1, IEC 61587-2 | Varistar CP    | No           |
| 24630-112          | 900mm  | 1                    | IEC 61587-1, IEC 61587-2 | Varistar CP    | No           |

| Número de catálogo | Fondo | Cantidad del paquete | De conformidad con       | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|-------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 24630-111          | 800mm | 1                    | IEC 61587-1, IEC 61587-2 | Varistar CP    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**