

# Kit de Bobina (Carrete) nVent CADDY Speed Link SLK



## CARACTERÍSTICAS

El kit incluye una bobina de cable de acero nVent CADDY Speed Link y dispositivos de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK

Los dispositivos de bloqueo y la bobina (carrete) se empaquetan juntos, lo que simplifica el traslado al lugar de trabajo y reduce el inventario

Embalaje Inteligente que permite a los usuarios tirar del cable y cortarlo sin necesidad de extraer la bobina de la caja

Ideal para trabajos donde se requieran longitudes de cables específicas

Cable construido a partir de siete hebras de siete cables de acero galvanizado

Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90°

Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización

Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado             | Diámetro del cable de acero | Longitud | Número de dispositivos de bloqueo |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| SLK15L500PAC<br>K  | 196045             | Acero    | Electro galvanizado | 1.5 mm                      | 150m     | 100                               |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

