

# Cinta de sellado de celda acrílica para sistema de contención ProLine

## Data Solutions



La cinta adhesiva de sellado Acrycell es la mejor opción para sellar aberturas en el centro de datos, incluidos el perímetro de la sala, las aberturas del suelo, debajo del gabinete, entre racks y alrededor de unidades CRAC. Cuenta con una revolucionaria tecnología de sellado que reduce significativamente el costoso flujo de aire de derivación, lo que aumenta la capacidad de la unidad de refrigeración utilizable y garantiza la máxima eficiencia de los equipos de HVAC.

### CARACTERÍSTICAS

Expansión de liberación de tiempo que garantiza un sellado hermético alrededor de los cables y otros impedimentos

Calidad física moldeable que forma un sellado hermético en superficies irregulares y huecos

La cinta personalizable desenrolla creando un sellado continuo y uniforme de arriba a abajo

La instalación rápida ahorra mano de obra, tiempo y dinero

La cinta adhesiva comprimida elimina los pellizcos, el relleno o la manipulación de la instalación

"Centro de datos seguro" confirmado por una prueba de envejecimiento de laboratorio de terceros

La tecnología de sellado Acrycell, de liberación gradual y no particulada, está diseñada para sellar orificios contra estantes, gabinetes u otros en entornos de centros de datos de misión crítica

Sella de forma segura y rentable las brechas contra el flujo de aire errático que varía de 0.2 a 2 pulgadas (5 a mm50) de ancho, entre racks, gabinetes u otros equipos del centro de datos

La cinta de sello Acrycell es duradera y resistente a la temperatura de -40 a 212 F (-40 a 100 C)

Resistente al fuego según DIN 4102 clase B1

Con capacidad para vías de pasillo de 36 pulgadas (anchos de pasillo mínimos de OSHA) y de 48 pulgadas (dos pisos anchos de baldosa)

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Color | Espesor | Longitud |
|--------------------|--------------------|----------|-------|---------|----------|
| UACAST05IN         | 39181              | Espuma   | Negro | 1.3mm   | 10mm     |
| UACAST1IN          | 38631              | Espuma   | Negro | 25mm    | 5.6mm    |
| UACAST2IN          | 38632              | Espuma   | Negro | 51mm    | 2.59mm   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**