


Bases de terminal aéreo, angosta estampada, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para usar en superficies planas y angostas

Tensión positiva del perno único para sujeción del cable en múltiples direcciones

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPA30412	Aluminio		1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPA30458	Aluminio		5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC30412	Cobre		1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPC30438	Cobre		3/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC30458	Cobre		5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L58	Cobre	Estañado	5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA30412	108 mm	0.04 kg
LPA30458	108 mm	0.04 kg
LPC30412	108 mm	0.11 kg
LPC30438	108 mm	0.11 kg
LPC30458	108 mm	0.11 kg
LPC304L12	108 mm	0.11 kg
LPC304L38	108 mm	0.11 kg
LPC304L58	108 mm	0.11 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE