

Mordaza Universal para Varilla de tierra (PAT), Varilla a conductor, Bronze



La línea de abrazaderas tipo bellota universales nVent ERICO es una forma rentable y fiable de conectar varillas de puesta a tierra a conductores en todo su sistema de conexión a tierra y unión. Adecuada para instalaciones tanto sobre el suelo como bajo el nivel del suelo, la abrazadera aprieta los componentes junto con herramientas que están disponibles en cada lugar de trabajo.

Ahora disponible en el tamaño universal más solicitado, puede llevar menos con usted en el trabajo y hacer más.

Cuando elija su método de conexión preferido, asegúrese de comunicarse con nuestro equipo con cualquier pregunta técnica o necesidad de ingeniería.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre

Las piezas están homologadas por UL 467 y son idóneas para ser enterradas en tierra o concreto (hormigón).

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	Tamaño de armadura, Canadá
CP34	158175	Bronce de silicio	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	#10 Sólido - 1/0 varados, 6 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	10M

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de llave	De conformidad con	Par de apriete (TQ)
CP34	158175	12 mm	#4	1/2"	IEC® EN 62561-1	16.9 N·m

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE