

# Trenzado plano aislado FTCBI en bobina, cobre estañado



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra

Material no magnético

El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable
FTCBI25	510310	Copper, Policloruro de vinilo	150A	25mm <sup>2</sup>	1404	0.15mm
FTCBI50	510340	Copper, Policloruro de vinilo	250A	50mm <sup>2</sup>	2848	0.15mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable
FTCBI16	510300	Copper, Policloruro de vinilo	120A	16mm <sup>2</sup>	896	0.15mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud	Espesor	Anchura	Peso por unidad
FTCBI25	510310	25m	3.5 mm	25 mm	0.29 kg
FTCBI50	510340	25m	5 mm	30 mm	0.6 kg
FTCBI16	510300	25m	3.5 mm	17 mm	0.18 kg

<b>Espesor del aislamiento:</b>	1 mm
<b>Tensión de aislamiento:</b>	450V
<b>Grado de inflamabilidad:</b>	UL@ 94V-0
<b>Temperatura:</b>	70 °C Max

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.