


Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos

Equipado con un tapón de entrada de corriente

Se incluyen pernos para las conexiones de salida

Cubierta protectora transparente

Fácil accesibilidad para cableado

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	TR-125A
Número de artículo	563150
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglás
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)	1000


Número de catálogo	TR-125A
Corriente de cortocircuito pico (I _{pk})	40kA
Corriente soportada de corta duración (I _{cw}) 1 s	8.4kA
Número de conexiones del lado de línea	1
Número de conexiones (lado de carga)	5
Tamaño de rosca 1 (TS1)	M5
Tamaño de rosca 2 (TS2)	M6
Fondo (D)	117mm
Altura (H)	126 mm
Anchura (W)	150 mm
Peso por unidad	0.68 kg
Grado de inflamabilidad	UL® 94V-0
De conformidad con	IEC® 60439.1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La rosca tamaño 2 representa el tapón de entrada.

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.