

Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, con punta



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso en suelos altamente corrosivos

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Resistencia a la tracción: 586 MPa Min

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Longitud (L)	Peso por unidad	Etiqueta UPC	Certificaciones
681300	1/2"	12.7 mm	3.05mm	3 kg	No	
685800	5/8"	15.9 mm	3.05mm	4.7 kg	No	cUL, UL

Número de catálogo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Longitud (L)	Peso por unidad	Etiqueta UPC	Certificaciones
685880	5/8"	15.9 mm	2.44mm	3.8 kg	No	RUS, UL
683412	3/4"	19.1 mm	3.66mm	8.6 kg	No	
683450	3/4"	19.1 mm	1.52mm	3.1 kg	No	
683480	3/4"	19.1 mm	2.44mm	4.6 kg	No	UL, RUS
683400	3/4"	19.1 mm	3.05mm	6.8 kg	No	UL, cUL
684415	1"	25.4 mm	4.57mm	13.6 kg	No	
684400	1"	25.4 mm	3.05mm	12.1 kg	No	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.