


Kit de ventana tipo 4, 4X 12, 11.50 x 8.00 x .31, acero inoxidable 304, cepillado

NÚMERO DE CATÁLOGO

APWK95NFSS



Todos los juegos de ventana son fáciles de instalar y requieren un simple corte rectangular en el gabinete. Son ideales para aplicaciones de Tipo 3R, 4 y 12 para interiores y exteriores. Los juegos para ventanas de acero inoxidable son ideales para aplicaciones interiores y exteriores de Tipo 3R, 4X y 12 donde la corrosión es una preocupación. Los juegos para ventanas no metálicas son ideales para aplicaciones interiores y exteriores de Tipo 3R, 4, 4X y 12. También son ideales para gabinetes no metálicos donde los materiales metálicos no están permitidos en exteriores y pueden acomodar hasta 0,25 pulgadas de espesor del material del gabinete. Al determinar si un kit para ventana cabe en una puerta o cubierta, asegúrese de tener en cuenta las juntas, los portadocumentos, las manijas de la puerta, las varillas del cerrojo y otras piezas unidas a la puerta o cubierta.

Los kits para ventanas de acero inoxidable tienen un marco de acero inoxidable Tipo 304 formado de gran calibre con un acabado cepillado. La ventana transparente está hecha de 0.25 pulgadas (6 mm) de material de policarbonato resistente a impactos. Es ideal para aplicaciones de Tipo 3R, 4X y 12 en interiores y exteriores.

Los kits de ventanas no metálicas están hechos de una mezcla de policarbonato especial de una sola pieza, Makrolon, que tiene mayor resistencia al impacto, los rayos UV, la exposición al agua, la absorción y la saturación. Son ideales para aplicaciones de Tipo 3R, 4, 4X y 12 en interiores y exteriores. También son ideales para gabinetes no metálicos donde los materiales metálicos no están permitidos en exteriores y pueden acomodar hasta 0,25 pulgadas de espesor del material del gabinete.

Todos los juegos de ventana son fáciles de instalar y requieren un simple corte rectangular en el gabinete. Se suministran todos los herrajes necesarios, junto con las instrucciones de montaje y corte. El material de la junta de todas las ventanas es resistente a aceites, fluidos de corte y muchos otros líquidos.

Los kits de ventana del mismo tamaño usan el mismo corte intercambiable. Hay tamaños personalizados disponibles para kits de ventanas de acero y acero inoxidable, con diferentes acabados y materiales de juntas. Consulte a HOFFMAN para obtener más detalles.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente reconocido por UL 508A; Tipo 4, 4X (solo acero inoxidable y

non-metallic versions only), 3R, 12; File No. E61997.

UL 746C Component Recognized (non-metallic version only).

NEMA/EEMAC 4, 4X (solo versiones de acero inoxidable y no metálicas), 3R, 12

NEMA/EEMAC 4, 4X (stainless steel and non-metallic versions only), 3R, 12

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Los kits de ventana del mismo tamaño usan el mismo corte intercambiable.

El material de la junta de todas las ventanas es resistente a aceites, fluidos de corte y muchos otros líquidos.

Se suministran todos los herrajes necesarios, junto con las instrucciones de montaje y corte.

La ventana transparente del kit de ventana de acero y acero inoxidable está hecha de material de policarbonato resistente a impactos de 25 pulgadas (6 mm).

El kit de ventana no metálica está hecho de material de policarbonato de una sola pieza.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 22020

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado #3

Espesor: 1.9mm

Tamaño de ventana: 229 x 140mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Al determinar si un kit para ventana cabe en una puerta o cubierta, asegúrese de tener en cuenta las juntas, los portadocumentos, las manijas de la puerta, las varillas del cerrojo y otras piezas unidas a la puerta o cubierta.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.