

Subpaneles de montaje abatibles ProLine G2



El subpanel de montaje abatible ProLine G2 (placa de montaje) permite que un subpanel montado en la parte frontal gire hacia afuera de la abertura del marco de un gabinete modular.

CARACTERÍSTICAS

Los paneles proporcionan 170° de rotación, con capacidad de bisagra hacia la derecha o la izquierda.

El pivote cargado al resorte permite una instalación sencilla

Versiones conductoras o pintadas disponibles

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
P2PS0166	32517	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0106	32507	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0106G	33486	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0108	32508	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0108G	33496	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0126	32512	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0126G	33487	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0128	32513	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0128G	33497	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0146	32515	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0146G	32514	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0148	32516	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0148G	33498	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0166G	33488	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0168	32518	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0168G	33502	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0186	32522	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0186G	33492	Acero suave		Galvanizado	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Envío rápido
P2PS0188	32523	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0188G	33503	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0206	32525	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0206G	32524	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0208	32527	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0208G	32526	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0226	32528	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0226G	33493	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS0228	32532	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS0228G	33504	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS066	32533	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS066G	33484	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS068	32534	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS068G	33494	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS086	32535	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS086G	33485	Acero suave		Galvanizado	No
P2PS088	32536	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	No
P2PS088G	33495	Acero suave		Galvanizado	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.