

# Panel lateral autosoportado universal



Los paneles laterales se pueden agregar a cualquier superficie de dos compartimentos para obtener espacio de panel adicional sin afectar la clasificación del Tipo.

## CARACTERÍSTICAS

---

Se pueden agregar paneles laterales para proporcionar espacio de panel adicional sin afectar la clasificación del Tipo.

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero suave

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Acabado          | Color  |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|--------|
| AU2418SP           | 39002              | 572mm  | 356mm   | 21mm  | Polvo recubierto | Blanco |
| AU2418SPG          | 39005              | 572mm  | 356mm   | 21mm  | Galvanizado      |        |
| AU2424SP           | 38998              | 572mm  | 508mm   | 21mm  | Polvo recubierto | Blanco |
| AU2424SPG          | 39006              | 572mm  | 508mm   | 21mm  | Galvanizado      |        |
| AU7218SP           | 38995              | 1524mm | 356mm   | 21mm  | Polvo recubierto | Blanco |
| AU7218SPG          | 39011              | 1524mm | 356mm   | 21mm  | Galvanizado      |        |
| AU8418SP           | 38994              | 1829mm | 356mm   | 21mm  | Polvo recubierto | Blanco |
| AU8418SPG          | 39003              | 1829mm | 356mm   | 21mm  | Galvanizado      |        |
| AU8424SP           | 38996              | 1829mm | 508mm   | 21mm  | Polvo recubierto | Blanco |
| AU8424SPG          | 39008              | 1829mm | 508mm   | 21mm  | Galvanizado      |        |
| AU9018SP           | 60459              | 1981mm | 356mm   | 21mm  | Polvo recubierto | Blanco |
| AU9018SPG          | 60462              | 1981mm | 356mm   | 21mm  | Galvanizado      |        |
| AU9024SP           | 60463              | 1981mm | 508mm   | 21mm  | Polvo recubierto | Blanco |
| AU9024SPG          | 60464              | 1981mm | 508mm   | 21mm  | Galvanizado      |        |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.