

C2/C3J Weldable Half-Coupler, 36 mm, #11, 35M

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL36C3JN



CARACTERÍSTICAS

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

Available in customer specified lengths

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Claro

Longitud del cuerpo del acoplador: Estándar

Tamaño de las barras de armado, métrico: 36 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #11

Tamaño de armadura, Canadá: 35 MILLONES

Diámetro 1 (Ø1): 51 mm

Diámetro 2 (Ø2): 29 mm

Longitud (L): 75mm

Profundidad de la barra (BD): 43mm

Peso por unidad: 0.69 kg

Diseñado para cumplir: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600


Cantidad del paquete: 30

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135
Francia: +33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272
Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái: +86 21 2412 1618/19
Sídney: +61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE