

Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin

Power Utilities



Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Enable grounding of the front area (protection class 1)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
20119-161	21 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No
20119-163	42 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado	No
20119-162	28 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No
20119-160	14 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero	Borde tratados
20119-159	7 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No

Table 2/3

Número de catálogo	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Altura	Material	Tipo de producto	Altura del rack
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Anchura
20119-161	Panel frontal sin mango	106.3 mm
20119-163	Panel frontal sin mango	213 mm
20119-162	Panel frontal sin mango	141.9 mm
20119-160	Panel frontal sin mango	70.8 mm
20119-159	Panel frontal sin mango	35.2 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE