


# Placa de cubierta de unidad enchufable tipo marco, con perforación para carriles guía, 21 HP, PCB 227 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**34813-921**



Placa de cubierta para unidades enchufables tipo bastidor, con perforación para la fijación del carril guía. La perforación garantiza un caudal de aire de aproximadamente 60%. La placa se inserta en una ranura del panel lateral.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caudal de aire en área perforada aprox. 60 %

La placa de la cubierta se inserta arriba e abajo entre los paneles laterales

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 21HP

Fondo (D): 227mm

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Zinc plateado

Material: Acero

Tipo de producto: Tapa

Tipo: screw-fixed


Compatible con: Frame Type Plug-in Unit

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida rieles de guía para instalar en la unidad de enchufe por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**