


CPCI Serial R3.0 Backplane



Los backplanes nVent SCHROFF Serie R3.0 admiten las tasas de transferencia de datos más altas con PCIe de hasta Gen 4, 25GbE, USB 3,2 y S-ATA Rev. 3,0

CARACTERÍSTICAS

Cumple con la especificación PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0)

Soporta PCIe Gen 4, 10 GBase-T, S-ATA 3 y USB 3,2 Gen 2

La interfaz Ethernet es 10GBASE-KR y 10GBASE-T y está lista para 25GBASE-KR

Conector de utilidad en la parte trasera del backplane

Centrado mecánico y tira de codificación/codificación en acero inoxidable en cada ranura delantera y trasera totalmente equipada

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-729	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP
23007-769	Plano trasero	9	3U	Serie CompactPCI con Ethernet Star	Izquierda	4HP

Table 2/3

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	De conformidad con	Transferencia de datos	E/S posterior
--------------------	------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------	---------------

23007-729	AirMAX VS2	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	No
23007-769	AirMAX VS2	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 10 pines	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Sí

Table 3/3		
Número de catálogo	Anchura	Envío rápido
23007-729	181.9mm	No
23007-769	181.9mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Europe Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Asia Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff
---	---	---	---



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE