


Varistar Side Separación de la Pared



Panel lateral para gabinetes lado a lado reemplazando 2 paneles laterales individuales del gabinete. El panel de separación está montado entre bastidores y es totalmente compatible con todos los paneles de aire.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Evita el acceso no autorizado

Para los gabinetes dispuestos en filas, la pared reemplaza las paredes laterales individuales del gabinete

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Aluminio-Zinc plateado
Tipo de producto:	Gabinete/panel de rack
Material:	Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Tipo	Envío rápido
23130-580	52U	2450mm	1000mm	1	Muro de separación	No

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Tipo	Envío rápido
23130-485	47U	2200mm	1200mm	1	Muro de separación	No
23130-480	42U	2000mm	1000mm	1	Muro de separación	No
23130-508	42U	2000mm	1100mm	1	Muro de separación	No
23130-510	52U	2450mm	1100mm	1	Muro de separación	No
23130-481	42U	2000mm	1200mm	1	Muro de separación	No
23130-581	52U	2450mm	1200mm	1	Muro de separación	No
23130-484	47U	2200mm	1000mm	1	Muro de separación	No
23130-509	47U	2200mm	1100mm	1	Muro de separación	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE