


Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded, Plain Cover, 1 Connector, 6 U, 10 HP, 227 mm

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

24813-960



Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats; with plain covers; rear panel with one cutout for one connector.



CARACTERÍSTICAS

Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Extruded side panels with groove to right and left, to insert a PCB (board position in accordance with standard in left side panel only)

Plain cover plates

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Cassette

Tipo: Frame Type Plug-in Unidades PRO

Tipo de mango: Trapezoide

Altura del rack: 6 U

Ancho del rack: 10 HP

Fondo: 227 mm

Apantallamiento EMC: Sí

Tipo de junta: Textile

Tipo de panel trasero: Conector único Cut-out

Tipo de placa de cubierta: Cubierta de la placa sin perforación

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Anodizado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Guide rails, 2 rear panel retainers and PCB fixing for slot 1 and one slot 2 are already included. Where additional PCBs without rearward connectors are to be fitted, guide rail (part no. 24812-101) and 'PCB fixing from slot 2' (part no. 24812-301 + screw, part no. 24560-178) are also required.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.